

Garant
DC.T 070204, Rūšis: CU7010


Užsakymo data

Užsakymo numeris	260353 CU7010
GTIN	4045197668875
Produktų klasė	21G

Aprašymas

DC.T 070204 CU7010 Kietlydinys: CU7010

Drožlialaužis: SS

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 1,5 mm

Pastūma f : 0,05 - 0,2 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 90 - 210 m/min

Techninis aprašymas

Pjovimo greitis v_c papildomam naudojimui	80 - 140 m/min
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	90 - 210 m/min
Kampo spindulys	0,4 mm
Pjūvio gylis a_p	0,2 - 1,5 mm
Pastūma f	0,05 - 0,2 mm/aps,
Papildomas naudojimas	M

Drožlialaužis	SS
Pagrindinis naudojimas	P
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Kietlydinys	CU7010
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	Kermetas
Danga	be dangos
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 070204
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui