

Garant**Tekinimo laikiklis su keičiama plokštele, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 20/16mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	251407 20/16
GTIN	4045197650924
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Spaustukas	259038 14
Varžtų rinkinys	259023 2
Kaištis	259049 6
Plokštelės dydis	16 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	25 mm
Koto dydis	20 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	TN.. 1604..
Laikiklio ISO kodas	MTJNR/L 2020K16
Atraminė plokštelė	259031 32
Galvutės ilgis L ₁	31 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai

Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, 1/4 colio E 6,3 Šešiabriaunis 3 mm	674242 3
Atraminė plokštelė Tipas 32	259031 32
Varžtų rinkinys 10 vnt. Tipas 2	259023 2
Spaustukas Tipas 14	259038 14
Kaištis Tipas 6	259049 6
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659957 500