

**Ištekinimo įrankių rinkinys plienui, su vidiniu aušinimu, kairiniai, Tipas: SET11****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 260347 SET11 |
| GTIN | 4045197657763 |
| Produktų klasė | 29W |

Aprašymas**Tiekimo sudėtis:**

Plastikiniame lagamine.

Vidinis aušinimas: taip

Laikiklio ISO kodas: A16Q SDUCR/L11

Laikiklio ISO kodas: A20R SDUCR/L11

Laikiklio ISO kodas: A25R SDUCR/L11

Tinkamos keičiamos plokštelės: DC.. 11T3..

Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$: 25 mm

Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$: 27 mm

Techninis aprašymas

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 8 |
| Laikiklio ISO kodas | A16Q SDUCR/L11 |
| Laikiklio ISO kodas | A20R SDUCR/L11 |
| Laikiklio ISO kodas | A25R SDUCR/L11 |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | DC.. 11T3.. |

| | |
|--|----------------------|
| Užspaudimo ilgis L ₂ | 15 mm |
| Užspaudimo ilgis L ₂ | 18 mm |
| Užspaudimo ilgis L ₂ | 23 mm |
| Mažiausias pragręžimo Ø D _{min} | 25 mm |
| Mažiausias pragręžimo Ø D _{min} | 27 mm |
| Mažiausias pragręžimo Ø D _{min} | 32 mm |
| Darbinės dalies ilgis L ₃ | 13,6 mm |
| Darbinės dalies ilgis L ₃ | 16 mm |
| Darbinės dalies ilgis L ₃ | 18,5 mm |
| Bendras ilgis L | 180 mm |
| Bendras ilgis L | 200 mm |
| Bendras ilgis L | 200 mm |
| Paskirtis | kairiniai |
| Ištekinimo gylis iki | 3×D |
| Norma | DIN 8024 |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Produkto rūšis | Ištekinimo laikiklis |

Priedai

| | |
|--|--------------|
| Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm | 659906 500 |
| Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX15 | 674248 TX15 |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 14 | 269028 14 |
| Keičiamųjų plokštelių varžtų rinkinys 10 vnt. | 269420 |
| Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis Koto Ø / plokštelių dydžiai 16/07 mm | 260343 16/07 |
| Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis Koto Ø / plokštelių dydžiai 16/07 mm | 260342 16/07 |

Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis Koto Ø / plokštelių dydžiai 20/11 mm

260343 20/11

Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis Koto Ø / plokštelių dydžiai 25/11 mm

260343 25/11

Ištekinimo plokštelės laikiklis, plieninis Koto Ø / plokštelių dydžiai 20/11 mm

260342 20/11

Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500