

**HOLEX****HOLEX Pro Inox VHM našus grąžtas cilindrinu kotu DIN 6535 HA, AlTiN, Ø DC m7: 5,55mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 122685 5,55   |
| GTIN             | 4067263107347 |
| Produktų klasė   | 12F           |

**Aprašymas****Modelis:**

Efektyvus gręžimas ypač apdirbant **nerūdijantį ir rūgštims atsparų plienį**.

Tiesios pagrindinės pjovimo briaunos **patobulintos formos** užtikrina optimalų drožlės laužimą.

Didesni drožlių grioveliai **puikiam drožlių pašalinimui**. Dar patvaresni dėl patobulinto kietmetalio substrato ir aukštai temperatūrai atsparios dangos.

**Pastaba:**

Užspaudimo griovelio ilgis  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.

Forma **HB**: užsakyti **Nr. 122686**.

Forma **HE**: užsakyti **Nr. 122687**.

**Techninis aprašymas**

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis $L_2$ | 35,7 mm      |
| Nominalusis Ø $D_c$                            | 5,55 mm      |
| Koto Ø $D_s$                                   | 6 mm         |
| Užspaudimo griovelio ilgis c                   | 44 mm        |
| Tolerancija Nominalusis Ø                      | m7           |
| Bendras ilgis L                                | 82 mm        |
| Pastūma f INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>         | 0,08 mm/aps, |
| Norma                                          | DIN 6537     |
| Pjovimo briaunų skaičius Z                     | 2            |

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Serija              | Pro Inox           |
| Danga               | AlTiN              |
| Ašmenys             | VHM                |
| Modelis             | 6xD                |
| Smailas kampas      | 140 laipsniai      |
| Kotas               | DIN 6535 HA su h6  |
| Vidinis aušinimas   | taip, su 25 bar    |
| Spalvinis žymėjimas | mėlyna             |
| Produkto rūšis      | Spiralinis grąžtas |

### Vartotojo duomenys

|                                 | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis (trumpadrožlis)       | ribotai tinka | 140 m/min      | N         |
| Al >10 % Si                     | ribotai tinka | 120 m/min      | N         |
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 120 m/min      | P         |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 110 m/min      | P         |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         | 90 m/min       | P         |
| Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 80 m/min       | P         |
| INOX <900 N/mm <sup>2</sup>     | tinka         | 55 m/min       | M         |
| INOX >900 N/mm <sup>2</sup>     | tinka         | 45 m/min       | M         |
| Ti >850 N/mm <sup>2</sup>       | tinka         | 35 m/min       | S         |
| drėgnas, maks.                  | tinka         |                |           |
| šlapias, min.                   | ribotai tinka |                |           |