

Kilpa, raudona 5000 kg, Darbinės dalies ilgis: 4m**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	086275 4
GTIN	4049924501763
Produktų klasė	08Z

Aprašymas**Modelis:**

Itin atspari kilpa (EN 1492-2) su paprasta danga, be siūlių ir atspari dilimui.

Paskirtis:

Pakelti ir perkelti konstrukcinėms dalims.

Pastaba:

Tiekiamos iki šių pakėlimo apkrovų: 150 t (poliesterio), 180 t (Dyneema).

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis	4 m
Apimtis	8 m
Kilpos plotis	72 mm
Apkrova tiesioginė WLL	5000 kg
Apkrova tiesioginė pririšus WLL	4000 kg
Apkrova dviguba WLL iki 7°	10000 kg
Apkrova dviguba WLL 7° – 45°	7000 kg
Apkrova dviguba WLL 45° – 60°	5000 kg
Produkto rūšis	Apvali kilpa