

**TNMG 160408, Rūšis: CA510****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 251474 CA510 |
| GTIN | 4960664699179 |
| Produktų klasė | 25E |

Aprašymas

TNMG 160408 CA510 Kietlydinys: CA510

Drožlialaužis: PQ

Pjūvio gylis a_p : 0,2 - 2,5 mm

Pastūma f : 0,13 - 0,4 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 180 - 590 m/min

Techninis aprašymas

| | |
|---|--------------------|
| Pastūma f | 0,13 - 0,4 mm/aps, |
| Kampo spindulys | 0,8 mm |
| Drožlialaužis | PQ |
| Pjovimo sąlygos | nepertraukiamas |
| Pagrindinis naudojimas | P |
| Pjūvio gylis a_p | 0,2 - 2,5 mm |
| Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui | 180 - 590 m/min |
| Kietlydinys | CA510 |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnasis apdirbimas |
| Ašmenys | HM |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas | TNMG 160408 |
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 6 |
| Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |