

Garant GRIDLINE

Varstomas priekis Plotis 56G, Priekio aukštis: 275mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	998253 275
GTIN	4067263111566
Produktų klasė	91R

Aprašymas**Modelis:**

Varstomas priekis neleidžia daiktams nukristi nuo lentynų. Priekį galima atlenkti. Maks.atlenkimo kampas 180°. Su aliuminio rankenėlėmis su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis. Dvipusis užraktas su atskirų stalčių išėmimu viena ranka.

Tinka:

Stalčių lentynų įranga, konteinerių įranga..

Spalva:

Antracito spalvos RAL 7016 **dengtos miltelinu būdu.**

Pastaba:

Turi būti įrengta lentyna, kurios priekinės dalies aukštis ne mažesnis kaip 50 mm. Jei stalčiai su spyna, durelėmis, apsauginiu užrakto strypu ir pan. įrengiami po varstomu priekiu, reikia 100 mm aukščio lentynos. Stalčiai negali būti montuojami už varstomos priekinės dalies. Nesuderinama su 93 grupės įrankių spintelėmis.

Techninis aprašymas

medžiagos storis	1,5 mm
Priekio aukštis	275 mm
Naudingasis plotis G	56
Naud. aukštis	250 mm
Gylis	38 mm
Svoris	5,3 kg
Naudingas plotis	1400 mm

Atskirų stalčių fiksatorius	Darbas viena ranka
Sulankstomas kampas	180 laipsniai
Paskirtis	Stelažas su stalčiais
Paskirtis	Konteinerių įranga
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Produkto rūšis	Priekinis dangtis