

Garant GRIDLINE

**Varstomas priekis Plotis 56G, Priekio aukštis: 225mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	998253 225
GTIN	4067263111542
Produktų klasė	91R

**Aprašymas****Modelis:**

Varstomas priekis neleidžia daiktams nukristi nuo lentynų. Priekį galima atlenkti. Maks.atlenkimo kampas 180°. Su aliuminio rankenėlėmis su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis. Dvipusis užraktas su atskirų stalčių išėmimu viena ranka.

**Tinka:**

Stalčių lentynų įranga, konteinerių įranga..

**Spalva:**

Antracito spalvos RAL 7016 **dengtos miltelinu būdu.**

**Pastaba:**

Turi būti įrengta lentyna, kurios priekinės dalies aukštis ne mažesnis kaip 50 mm. Jei stalčiai su spyna, durelėmis, apsauginiu užrakto strypu ir pan. įrengiami po varstomu priekiu, reikia 100 mm aukščio lentynos. Stalčiai negali būti montuojami už varstomos priekinės dalies. Nesuderinama su 93 grupės įrankių spintelėmis.

**Techninis aprašymas**

Sulankstomas kampas	180 laipsniai
Naudingasis plotis G	56
Naud. aukštis	200 mm
Naudingas plotis	1400 mm
Gylis	38 mm
Priekio aukštis	225 mm
medžiagos storis	1,5 mm

Atskirų stalčių fiksatorius	Darbas viena ranka
Svoris	5,1 kg
Paskirtis	Stelažas su stalčiais
Paskirtis	Konteinerių įranga
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Produkto rūšis	Priekinis dangtis