

Garant GRIDLINE

Ištraukiamos lentynos su kilpomis 200 kg, 26×24G, Montavimo aukštis: 150mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	998276 150
GTIN	4067263111665
Produktų klasė	91R

Aprašymas**Modelis:**

Ištraukiamos lentynos **ištraukiamos 100%**. Priekyje atvira, apvalkalo aukštis iš šonų 46 mm, įstatymo aukštis 150 mm. Be prakirstų angų skiriamosioms juostelėms. Aluminiuo rankenėlės su keičiamomis ir vėl iš naujo ženklinamomis juostelėmis. Su kilpomis priekyje ir gale tvirtinimui, pvz., tvirtinimo diržams. Su atskiru stalčių atrakinimu viena ranka.

Tinka:

Stalčių lentynų įranga, konteinerių įranga.

Tiekimo sudėtis:

Ištraukiamos lentynos kartu su 1 pora kreipiamųjų bėgelių ir kilpų.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos RAL 7035, **dengtas miltelinu būdu.**

Pastaba:

Nesuderinama su 93 grupės įrankių spintelėmis, galima montuoti tik į stalčių lentynų sistemas..

Techninis aprašymas

Montavimo aukštis	150 mm
Paskirtis	Konteinerių įranga
Stalčių naudingasis gylis G	26×24
Naudingasis plotis G	26
Atskirų stalčių fiksatorius	Darbas viena ranka

Kilpų skaičius	4
Naudingasis gylis G	24
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	200 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Reguliuojamas aukštis kas	25
Spalvos pasirinkimas	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkto pavadinimo požymis	26×24G
Naudingas plotis	650 mm
Naudingasis gylis	600 mm
Produkto rūšis	Ištraukiama lentyna