



## Akumuliatorių įkrovimo spinta PRO CHARGE, Modelis: PRO1200



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	981116 PRO1200
GTIN	4054923265677
Produktų klasė	96G

### Aprašymas

#### Modelis:

Spintos korpusas pagamintas iš lakštinio plieno su savaiminiu užsidarymu, naudojant alyva suteptą durų užraktą, 2 taškų užrakto sistema.

- **Užrakinamas su profilio cilindru (gali būti rakinamos įrangos dalimi) ir užrakto būklės indikatoriumi (raudona / žalia). Netinka Hoffmann užraktų sistemoms.**
- **Integruotas transportavimo cokolis viduje veikiančiam transportui.**
- **Integruotos reguliuojamo aukščio kojos grindų nelygumams kompensuoti**
- **90 minučių priešgaisrinė apsauga iš išorės į vidų (90 tipas / išbandytas pagal EN 14470-1) ir daugiau kaip 90 minučių atsparumas ugniai, kai ugnis liepsnoja iš vidaus į išorę.**
- **Apsauginis kištukas lengvai atjungiamas nuo elektros tinklo.**

Akumuliatorių įkrovimo spinta saugiam ličio jonų akumuliatorių įkrovimui. Atidarykite dviejų durų spintelę vienu metu naudodami vieną ranką. Ventiliacinės angos priedas, kad akumuliatoriaus įkrovimo metu nesusikauptų šiluma. Slėgio mažinimo anga galvutėje. Įdiegta 3 lygių įspėjimo ir gaisro gesinimo sistema, įskaitant dūmų detektorių, temperatūros jutiklį, vaizdinius ir garsinius signalus ir gaisro gesinimo įrenginį; įsijungia automatiškai gaisro metu; su kištuku prijungimui prie elektros tinklo. Maitinimo juosta su metaliniu korpusu ir 8 įžeminimo kontaktinių lizdų kiekvienam apsaugos lygiui, sumontuoti spintos viduje.

#### Standartas:

DIN EN 14470-1 und DIN EN 1363-1

**Tiekimo sudėtis:**

Spinta su 5 perforuotomis metalinėmis lentynomis ir elektros lizdų ilgintuvu, 1 dugno lentyna iš lakštinio plieno dengta milteliais.

**Spalva:**

Spintos korpusas antracito pilkumo RAL 7016, durys ryškiai mėlynos RAL 5010, **dengtos milteliais.**

**Pastaba:**

Būtina reguliariai (kasmet) atlikti apsauginių spintų techninę priežiūrą ir patikrinti jų saugumą bei techninę būklę. Norint lengvai evakuoti apsaugines spintas, mes rekomenduojame įrengti įėjimo tašką.

**Techninis aprašymas**

Naudingas plotis	1050 mm
Nominalioji įtampa	230 V
Naudingasis gylis	522 mm
Naud. aukštis	1647 mm
maksimali apkrova	600 kg
Apatinės surinkimo vonelės talpa	2,6 l
Šakių kišenės vidinis plotis	1120 mm
Šakių kišenės vidinis aukštis	90 mm
Lentynų skaičius	5
Plotis	1193 mm
Aukštis	2224 mm
Gylis	615 mm
Apatinių surinkimo vonių kiekis	1
Svoris	512 kg
Reguliuojamas aukštis kas	32 mm
Atsparumas ugniai	90 min
Produkto rūšis	Apsauginė spinta