

**KOMET® Unisix® keičiama plokštelė, BK6440, Pavadinimas, tipas W29: 24-000****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	236791 24-000
GTIN	4047109226609
Produktų klasė	24T

**Aprašymas****Tinka:**

Nr. 236630; 236635; 236650; 236660; 236685; 236686

**Pastaba:****Nurodyti rekomenduojami apdirbimo režimai skirtispecialiai KUB Trigon®.**

Tipas: ST900

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: WOEX 05T304

Pastūma f plienui < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,14 mm/aps,**Techninis aprašymas**

Pavadinimas	24-000
Pastūma f plienui < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,14 mm/aps,
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WOEX 05T304
Kietlydinys	BK6440
Tipas	ST900
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Gręžimas

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	220 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	185 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	165 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	150 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	100 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	160 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	100 m/min	M
drėgnas, maks.	tinka		