

**LPGT 010210 ER-GM, PR1825, Tipas: ST1400****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	221945 ST1400
GTIN	4960664028573
Produktų klasė	25A

Aprašymas**Modelis:**

2-jų pjovimo briaunų keičiama plokštelė.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 0,3$ mm.

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	1 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	LPGT 010210 ER-GM
Tipas	ST1400
Programavimo spindulys, kai $a_{p,max}$	1,2 mm
Kietlydinys	PR1825
Ašmenys	HM
Pastūma f_z per dantį	0,4 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2

Produkto rūšis

Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	200 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	180 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	160 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	140 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	100 m/min	P
Ketus (G)	ribotai tinka	180 m/min	K
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		