

**LPGT 010210 ER-GM, PR1835, Tipas: INOX****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	221948 INOX
GTIN	4960664029419
Produktų klasė	25A

Aprašymas**Modelis:**

2-jų pjovimo briaunų keičiama plokštelė.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 0,3$ mm.

Techninis aprašymas

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	LPGT 010210 ER-GM
Kampo spindulys	1 mm
Programavimo spindulys, kai $a_{p\max}$	1,2 mm
Tipas	INOX
Kietlydinys	PR1835
Ašmenys	HM
Pastūma f_z per dantį	0,3 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
INOX <900 N/mm ²	tinka	160 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	120 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	60 m/min	S
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		