

**LOGU 030310 ER-GM, PR1835, Tipas: INOX****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	221973 INOX
GTIN	4960664029433
Produktų klasė	25A

Aprašymas**Modelis:**

Dvipusė keičiama plokštelė su 4 pjovimo briaunomis. Išgaubta keičiamos plokštelės pjovimo briauna užtikrina minkštą pjovimo briaunos jėgimą į ruošinį.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \max} = 1$ mm.

Techninis aprašymas

Programavimo spindulys, kai $a_{p \max}$	1,6 mm
Tipas	INOX
Kampo spindulys	1 mm
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	LOGU 030310 ER-GM
Kietlydinys	PR1835
Ašmenys	HM
Pastūma f_z per dantį	0,2 - 1,9 mm

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
INOX <900 N/mm ²	tinka	160 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	120 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	40 m/min	S
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		
Oras	tinka		