

**LOGU 030310 ER-GM, PR1810, Tipas: GG****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 221975 GG |
| GTIN | 4960664026975 |
| Produktų klasė | 25A |

Aprašymas**Modelis:**

Dvipusė keičiama plokštelė su 4 pjovimo briaunomis. Išgaubta keičiamos plokštelės pjovimo briauna užtikrina minkštą pjovimo briaunos įėjimą į ruošinį.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \max} = 1$ mm.

Techninis aprašymas

| | |
|--|-------------------|
| Programavimo spindulys, kai $a_{p \max}$ | 1,6 mm |
| Tipas | GG |
| Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | LOGU 030310 ER-GM |
| Kampo spindulys | 1 mm |
| Kietlydinys | PR1810 |
| Ašmenys | HM |
| Pastūma f_z per dantį | 0,2 - 1,5 mm |

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 4 |
| Produkto rūšis | Keičiamoji plokštelė frezavimui |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|----------------|---------------|----------------|-----------|
| Ketus (G) | tinka | 180 m/min | K |
| drėgnas, maks. | ribotai tinka | | |
| sausasis | tinka | | |
| Oras | tinka | | |