



Universalus tepalas, Turinys: 5 l



Užsakymo data

Užsakymo numeris	083005 5
GTIN	5032227495005
Produktų klasė	08E

Aprašymas

Modelis:

Visame pasaulyje išbandytas daugiafunkcinis tepalas WD-40 yra bekvapis, iš ekologiškų medžiagų, be teflono, dervų, silikono ir rūgščių.

Paskirtis:

- Rūdžių tirpiklis dėl savo kapiliarinio poveikio – per trumpą laiką atlaisvina užrūdijusias jungtis ir užstrigusius varžtus bei varžles.
- Valiklis – ištirpdo užkietėjusį purvą, nesukimba ir nedervėja.
- Tepimo priemonė visiems slystamiesiems paviršiams, tiksliajai mechanikai, lankstams Boudeno (Bowden) lynams, spynoms ir apkaustams.
- Apsauga nuo korozijos – WD-40 palenda po drėgme, prasiskverbia į saugotinos medžiagos poras ir užkonservuoja. Jautrūs ir vertingi įrankiai išsaugo savo vertę.
- Kontaktų purškalis – išstumia drėgmę iš elektrinių konstrukcinių dalių.

Pramoninį purškiklį Nr. 083006 arba Nr. 083509 – 083517 galima naudoti ir didelio ploto paviršiams, komerciniais tikslais.

Pastaba:

Patvirtinta: tarp kitų ir **Rolls Royce, Daimler, Airbus, VW.**

Tiekama ne į visas šalis. Negalimas skubus pristatymas.

Modelis: Kanistras

Pavojingų medžiagų ženklavimas: GHS07 Dėmesio

Pavojingų medžiagų ženklavimas: GHS08 kenksmingas sveikatai

Pavojingų medžiagų ženklimas: GHS02 degus
Pavojingumo klasė: 3

Techninis aprašymas

Pavojingų medžiagų ženklimas	GHS07 Dėmesio
Pavojingų medžiagų ženklimas	GHS08 kenksmingas sveikatai
Pavojingų medžiagų ženklimas	GHS02 degus
Spalva	gintaro spalvos
Tirpumas vandenyje	netirp.
Pavojingumo klasė	3
Užsiliepsnoj. temperat.	47 °C
UN numeris	UN3295
Oksidacinės savybės	nenustatyt.
Virimo taškas	176 °C
Kinematinė klampa	< 1 mm ² /s
Talpa	5 l
Modelis	Kanistras
Produkto rūšis	Daugiafunkcė alyva / universali alyva

Priedai

Pramoninis purkštuvas	083511
Pramoninis purškiklis, tūris 500 ml	083006
Pramoninis purkštuvas	083510
Slėginis purkštuvas su 2 skirtingais purškimo antgaliais Tipas	083515
Pneumatinis purškiklis Tipas	083517
Pramoninis purkštuvas	083509