


KOMET® Unisix® keičiama plokštelė, BK6440, Pavadinimas, tipas W29: 34-000

Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 236791 34-000 |
| GTIN | 4047109226647 |
| Produktų klasė | 24T |

Aprašymas
Tinka:

Nr. 236650; 236660; 236685; 236686

Pastaba:

Nurodyti rekomenduojami apdirbimo režimai skirtispecialiai KUB Trigon®.

Tipas: ST900

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: WOEX 06T304

Pastūma f plienui < 900 N/mm²: 0,15 mm/aps,

Techninis aprašymas

| | |
|---|--------------|
| Pavadinimas | 34-000 |
| Pastūma f plienui < 900 N/mm ² | 0,15 mm/aps, |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas | WOEX 06T304 |
| Kietlydinys | BK6440 |
| Tipas | ST900 |
| Ašmenys | HM |
| Produkto rūšis | Gręžimas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|---------------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 220 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 185 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 165 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | tinka | 150 m/min | P |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | 100 m/min | P |
| INOX <900 N/mm ² | ribotai tinka | 160 m/min | M |
| INOX >900 N/mm ² | ribotai tinka | 100 m/min | M |
| drėgnas, maks. | tinka | | |