

**HOLEX Pro tekinimo laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 20/09mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260048 20/09
GTIN	4067263109624
Produktų klasė	22E

Aprašymas**Modelis:**

Tikslinis aušinimas ant pjovimo briaunos.

Pastaba:

Aušinimo skysčio perdavimas po galvute per žarnos jungtį (G1/8 colio įeina į pristatymą).

Techninis aprašymas

Norma	Gamykliniai standartai
Bendras ilgis L	125 mm
Darbinės dalies ilgis L ₄	25 mm
Plokštelės dydis	9 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 2
Laikiklio ISO kodas	SCLCR/L 2020K09
Koto dydis	20 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 09T3..
Galvutės ilgis L ₁	17 mm
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai

Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 2	269028 2
Dinamometrinis atsuktuvus Tipas TX15	659950 TX15