

**HOLEX Pro tekinimo laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 25/09mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 260048 25/09 |
| GTIN | 4067263109631 |
| Produktų klasė | 22E |

Aprašymas**Modelis:**

Tikslinis aušinimas ant pjovimo briaunos.

Pastaba:

Aušinimo skysčio perdavimas po galvute per žarnos jungtį (G1/8 colio įeina į pristatymą).

Techninis aprašymas

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| Plokštelės dydis | 9 mm |
| Laikiklio ISO kodas | SCLCR/L 2525M09 |
| Galvutės ilgis L ₁ | 19 mm |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 2 |
| Bendras ilgis L | 150 mm |
| Darbinės dalies ilgis L ₄ | 32 mm |
| Tinkamos keičiamos plokštelės | CC.. 09T3.. |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Koto dydis | 25 mm |
| Paskirtis | dešininis |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Reguliuojamas kampas κ | 95 laipsniai |

| | |
|----------------|---|
| Paskirtis | Apdaila |
| Paskirtis | Apdaila |
| Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte |

Priedai

| | |
|---|-------------|
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 2 | 269028 2 |
| Dinamometrinis atsuktuvus Tipas TX15 | 659950 TX15 |