

HOLEX**HOLEX Pro tekinimo laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 20/09mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260049 20/09
GTIN	4067263109648
Produktų klasė	22E

Aprašymas**Modelis:**

Tikslinis aušinimas ant pjovimo briaunos.

Pastaba:

Aušinimo skysčio perdavimas po galvute per žarnos jungtį (G1/8 colio įeina į pristatymą).

Techninis aprašymas

Plokštelės dydis	9 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 2
Koto dydis	20 mm
Norma	Gamykliniai standartai
Darbinės dalies ilgis L ₄	25 mm
Laikiklio ISO kodas	SCLCR/L 2020K09
Bendras ilgis L	125 mm
Galvutės ilgis L ₁	17 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 09T3..
Paskirtis	kairinis
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	95 laipsniai

Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 2	269028 2
Dinamometrinis atsuktuvus Tipas TX15	659950 TX15