

**HOLEX Pro tekinimo laikiklis, kairinis, Koto / plokštelių dydis: 20/11mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 261301 20/11 |
| GTIN | 4067263109440 |
| Produktų klasė | 22E |

Aprašymas**Modelis:**

Tikslinis aušinimas ant pjovimo briaunos.

Pastaba:

Aušinimo skysčio perdavimas po galvute per žarnos jungtį (G 1/8 colio įeina į pristatymą).

Techninis aprašymas

| Norma | Gamykliniai standartai |
|--------------------------------------|------------------------|
| Tinkamos keičiamos plokštelės | VC.. 1103.. |
| Plokštelės dydis | 11 mm |
| Galvutės ilgis L ₁ | 24 mm |
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269028 22 |
| Bendras ilgis L | 125 mm |
| Koto dydis | 20 mm |
| Darbinės dalies ilgis L ₄ | 25 mm |
| Laikiklio ISO kodas | SVJCR/L 2020K11 |
| Paskirtis | kairinis |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Reguliuojamas kampas κ | 93 laipsniai |

| | |
|----------------|---|
| Paskirtis | Apdaila |
| Paskirtis | Apdaila |
| Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte |

Priedai

| | |
|--|-------------|
| Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 22 | 269028 22 |
| Dinamometrinis atsuktuvus Tipas TX15 | 659950 TX15 |
| Dinamometrinis atsuktuvus Tipas TX8 | 659950 TX8 |