

**HOLEX Pro tekinimo laikiklis, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 20/11mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	261300 20/11
GTIN	4067263109426
Produktų klasė	22E

Aprašymas**Modelis:**

Tikslinis aušinimas ant pjovimo briaunos.

Pastaba:

Aušinimo skysčio perdavimas po galvute per žarnos jungtį (G 1/8 colio įeina į pristatymą).

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L ₄	25 mm
Galvutės ilgis L ₁	24 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	VC.. 1103..
Laikiklio ISO kodas	SVJCR/L 2020K11
Norma	Gamykliniai standartai
Koto dydis	20 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 22
Plokštelės dydis	11 mm
Paskirtis	dešininis
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai

Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Apdaila
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 22	269028 22
Dinamometrinis atsuktuvus Tipas TX15	659950 TX15
Dinamometrinis atsuktuvus Tipas TX8	659950 TX8