



Sriegiklių ilgintuvas su HB plokštuma, Tipas: 2



Užsakymo data

Užsakymo numeris	338425 2
GTIN	4067263109273
Produktų klasė	32H

Aprašymas

Modelis:

h6 kotas su Weldon plokštuma tvirtinimui Weldon / karštojo užspaudimo arba hidrauliniuose griebtuvuose.

- **Ilga ir ypač ilga konstrukcija.**
- **Ilgintuvo priekinis galas su užspaudimo įvore. Veržiant rantytą užveržimo veržlę, užspaudimo įvorė tvirtai užspaudžia sriegiklį.**
- **Sukimo momentas perduodamas per tvirtinimo kvadratą.**
- **Ilgintuvo kitas galas atitinka DIN, todėl jį galima tvirtinti į sriegiklio greitojo keitimo arba ER užspaudimo įvoves su kvadratu.**

Paskirtis:

Sriegiams pjauti neprieinamose vietose, pvz., giliai esančiose įrenginių iškyšose, nuolydžiuose, trukdančiose briaunose, ypač giliai esantiems vidiniams sriegiams arba tiesiai į ketaus sieneles.

Pastaba:

Alternatyvus šešiabriaunis spaustuvas, skirtas sriegikliui tvirtinti.

Techninis aprašymas

Sriegio koto $\varnothing d_2$	3,5 mm
Ilgintuvas K_2	4,9 mm
Ilgintuvas L_3	130 mm
Ilgintuvo $\varnothing D_3$	6 mm
Ilgintuvas L_2	60 mm
kai sriegio nominalusis $\varnothing d_1$ DIN 374/376	M4,5 – M5
kai sriegio nominalusis $\varnothing d_1$ DIN 371	M3

Produkto rūšis

ilgintuvas