



## Sriegiklių ilgintuvas su HB plokštuma, Tipas: 1



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	338425 1
GTIN	4067263109266
Produktų klasė	32H

### Aprašymas

#### Modelis:

h6 kotas su Weldon plokštuma tvirtinimui Weldon / karštojo užspaudimo arba hidrauliniuose griebtuvuose.

- **Ilga ir ypač ilga konstrukcija.**
- **Ilgintuvo priekinis galas su užspaudimo įvore. Veržiant rantytą užveržimo veržlę, užspaudimo įvorė tvirtai užspaudžia sriegiklį.**
- **Sukimo momentas perduodamas per tvirtinimo kvadratą.**
- **Ilgintuvo kitas galas atitinka DIN, todėl jį galima tvirtinti į sriegiklio greitojo keitimo arba ER užspaudimo įvoves su kvadratu.**

#### Paskirtis:

Sriegiams pjauti neprieinamose vietose, pvz., giliai esančiose įrenginių iškyšose, nuolydžiuose, trukdančiose briaunose, ypač giliai esantiems vidiniams sriegiams arba tiesiai į ketaus sieneles.

#### Pastaba:

Alternatyvus šešiabriaunis spaustuvas, skirtas sriegikliui tvirtinti.

### Techninis aprašymas

Ilgintuvas L <sub>3</sub>	130 mm
kai sriegio nominalusis Ø d <sub>1</sub> DIN 371	M2 – M2,6
Ilgintuvo Ø D <sub>3</sub>	6 mm
Ilgintuvas L <sub>2</sub>	60 mm
Ilgintuvas K <sub>2</sub>	4,9 mm
kai sriegio nominalusis Ø d <sub>1</sub> DIN 374/376	M4
Sriegio koto Ø d <sub>2</sub>	2,8 mm

Produkto rūšis

ilgintuvas