



Sriegiklių ilgintuvas su HB plokštuma, Tipas: 5L



Užsakymo data

Užsakymo numeris	338425 5L
GTIN	4067263109723
Produktų klasė	32H

Aprašymas

Modelis:

h6 kotas su Weldon plokštuma tvirtinimui Weldon / karštojo užspaudimo arba hidrauliniuose griebtuvuose.

- **Ilga ir ypač ilga konstrukcija.**
- **Ilgintuvo priekinis galas su užspaudimo įvore. Veržiant rantytą užveržimo veržlę, užspaudimo įvorė tvirtai užspaudžia sriegiklį.**
- **Sukimo momentas perduodamas per tvirtinimo kvadratą.**
- **Ilgintuvo kitas galas atitinka DIN, todėl jį galima tvirtinti į sriegiklio greitojo keitimo arba ER užspaudimo įvoves su kvadratu.**

Paskirtis:

Sriegiams pjauti neprieinamose vietose, pvz., giliai esančiose įrenginių iškyšose, nuolydžiuose, trukdančiose briaunose, ypač giliai esantiems vidiniams sriegiams arba tiesiai į ketaus sieneles.

Pastaba:

Alternatyvus šešiabriaunis spaustuvas, skirtas sriegikliui tvirtinti.

Techninis aprašymas

Ilgintuvas L ₂	70 mm
Ilgintuvas K ₂	6,2 mm
Ilgintuvo Ø D ₃	8 mm
Ilgintuvas L ₃	230 mm
Sriegio koto Ø d ₂	7 mm
kai sriegio nominalusis Ø d ₁ DIN 374/376	M9 – M10
kai sriegio nominalusis Ø d ₁ DIN 371	M7

Produkto rūšis

ilgintuvas