

Garant**Dantytos uždedamos lūpos, Tipui: 125****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 363038 125 |
| GTIN | 4067263109150 |
| Produktų klasė | 310 |

Aprašymas**Paskirtis:**

Individualiam kontūrų formavimui ir lengvai pažeidžiamų detalių apdirbimui.

Tinka:

Nr. 361238 – 361250 und 361160.

Techninis aprašymas

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Žiaunų aukštis h | 34 mm |
| Atitinka spalvinį žymėjimą | Xtric 125 |
| Žiaunų plotis b | 125 mm |
| Svoris | 1,37 kg |
| Žiaunų ilgis l | 66 mm |
| tipui | 125 |
| Sriegis | M14×1,5 |
| Produkto rūšis | Spaustuvo kumšteliai |