

**Garant****Weldon įspraustinė, PSC 32 trumpas, Užspaudimo Ø D1: 10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	308496 10
GTIN	4067263110026
Produktų klasė	31A

**Aprašymas****Modelis:**

- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
- Apdirbti PSC vidinio kontūro funkciniai paviršiai.

**Paskirtis:**

Tvirtinti įrankius šonine pavalkėlio plokštuma pagal DIN 1835 formą B ir DIN 6535 formą HB.

**Pastaba:**

Tinkamas pereinamąsias įvoves iš SK 40 arba HSK 63 į PSC32, PSC 40 arba PSC 50 galima užsakyti pagal paklausimą.

Tinkamas pereinamąsias įvoves iš SK 50 arba HSK 100 į PSC 63 arba PSC 80 galima užsakyti pagal paklausimą.

**Techninis aprašymas**

Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Išorinis Ø D	35 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	50 mm
Laikiklis	PSC 32 trumpas
Laikiklio norma	ISO 26623-1
Vidinis aušinimas	taip

Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HSC
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Weldon įspraustinė