

**Garant****Karštojo užspaudimo griebtuvas su aušinimo kanalais, PSC 32 trumpas,  
Užspaudimo Ø D1: 10mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 308559 10     |
| GTIN             | 4067263110064 |
| Produktų klasė   | 31A           |

**Aprašymas****Modelis:**

- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- Visi kantai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
- Apdirbti PSC vidinio kontūro funkciniai paviršiai.

Su aušinimo kanalais ir uždaromais sriegiais. Vidiniai ir išoriniai sriegiai atitinka dydį.

**Paskirtis:**

Įrankių, kurių koto tolerancija h6, prispaudimui.

**Priedai pasirinktinai:**

Karštojo užspaudimo griebtuvo ilgintuvai Nr. 302410 – 302416. Karštojo užspaudimo aparatai Nr. 354210 – 354400.

Nulaužiamų geležčių rinkinys, Nr. 309906 dyd. 180.

**Techninis aprašymas**

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Išorinis Ø D                    | 32 mm          |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 70 mm          |
| Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>     | 10 mm          |
| Ø D <sub>2</sub>                | 24 mm          |
| Aušinimo kanalo anga            | uždaroma       |
| Laikiklis                       | PSC 32 trumpas |

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Laikiklio norma                          | ISO 26623-1                        |
| Vidinis aušinimas                        | taip                               |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 prie 25000 min <sup>-1</sup> |
| Radialinio mušimo tikslumas              | ≤ 3 μm                             |
| Pjovimo technika                         | HPC                                |
| Pjovimo technika                         | HSC                                |
| Produkto rūšis                           | Karštojo užspaudimo griebtuvas     |