

Garant**Įsukamos frezos laikiklis, cilindrinis, PSC 63, Sriegio dydis M: M16X50****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	308553 M16X50
GTIN	4067263110118
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
- Apdirbti PSC vidinio kontūro funkciniai paviršiai.

Paskirtis:

Skirta įsukamoms frezoms su sriegiu laikyti.

Techninis aprašymas

Sriegis M	M16×50
Naudingasis ilgis L ₁	50 mm
Išorinis Ø D	29 mm
Kiaurymės Ø D ₁	17 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	74,5 mm
Laikiklis	PSC 63
Laikiklio norma	ISO 26623-1
Vidinis aušinimas	taip
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 µm

Pjovimo technika

HPC

Produkto rūšis

Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis