

Garant**Įsukamos frezos laikiklis, cilindrinis, PSC 63, Sriegio dydis M: M12X50****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	308553 M12X50
GTIN	4067263110101
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
- Apdirbti PSC vidinio kontūro funkciniai paviršiai.

Paskirtis:

Skirta įsukamoms frezoms su sriegiu laikyti.

Techninis aprašymas

Kiaurymės $\varnothing D_1$	12,5 mm
Naudingasis ilgis L_1	50 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	74,5 mm
Sriegis M	M12×50
Išorinis $\varnothing D$	21 mm
Laikiklis	PSC 63
Laikiklio norma	ISO 26623-1
Vidinis aušinimas	taip
Radialinio mušimo tikslumas	$\leq 3 \mu\text{m}$

Pjovimo technika

HPC

Produkto rūšis

Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis