

Garant**Įsukamos frezos laikiklis, cilindrinis, PSC 63, Sriegio dydis M: M8X50****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	308553 M8X50
GTIN	4067263110088
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
- Apdirbti PSC vidinio kontūro funkciniai paviršiai.

Paskirtis:

Skirta įsukamoms frezoms su sriegiu laikyti.

Techninis aprašymas

Sriegis M	M8x50
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	74,5 mm
Kiaurymės $\varnothing D_1$	8,5 mm
Naudingasis ilgis L_1	50 mm
Išorinis $\varnothing D$	13 mm
Laikiklis	PSC 63
Laikiklio norma	ISO 26623-1
Vidinis aušinimas	taip
Radialinio mušimo tikslumas	$\leq 3 \mu\text{m}$

Pjovimo technika

HPC

Produkto rūšis

Įsukamos frezos tvirtinimo laikiklis