

Garant

Weldon įspraustinė pagal DIN 2080 su aušinimo kanalais, PSC 40 trumpas, Užveržimo Ø D1: 6mm

**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 308497 6 |
| GTIN | 4067263110149 |
| Produktų klasė | 31A |

Aprašymas**Modelis:**

- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
- Apdirbti PSC vidinio kontūro funkciniai paviršiai.

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius šonine pavalkėlio plokštuma pagal DIN 1835 formą B ir DIN 6535 formą HB.

Priedai pasirinktinai:

Aušinimo priemonės vamzdelis Nr. 309885, vidinis raktas Nr. 309893.

Pastaba:

Tinkamas pereinamąsias įvoves nuo PSC 63 į PSC 40 arba PSC 50 žr. Nr. 318892.

Tinkamas pereinamąsias įvoves iš SK 40 arba HSK 63 į PSC32, PSC 40 arba PSC 50 galima užsakyti pagal paklausimą.

Tinkamas pereinamąsias įvoves iš SK 50 arba HSK 100 į PSC 63 arba PSC 80 galima užsakyti pagal paklausimą.

Tinkami ilgintuvai Nr. 318894.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------------|-------|
| Užspaudimo Ø D ₁ | 6 mm |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 50 mm |

| | |
|--|------------------------------------|
| Išorinis Ø D | 25 mm |
| Laikiklis | PSC 40 trumpas |
| Laikiklio norma | ISO 26623-1 |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 prie 25000 min ⁻¹ |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm |
| Pjovimo technika | HPC |
| Pjovimo technika | HSC |
| Produkto rūšis | Weldon įspraustinė pagal DIN 2080 |