

Garant**ER įspraustinė, HSK-E 50 trumpa, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 11****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	305155 11
GTIN	4067263110279
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

- Ypač tikslus šlifavimas (labai mažas radialinis mušimas!).
- Su aušinimo kanalu (be nustatymo varžto).
- HSK darbinės plokštumos apdirbtos.

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui ER spyruokliuojančiose įvorėse pagal DIN 6499 – forma A ir B.

Tiekimo sudėtis:

Su dengta High-Speed užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, raktas Nr. 309890, ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 308881 – 309434, ER užveržimo raktai Nr. 309680 arba 613300.

Pastaba:

Be RFID / Balluff-Chip angos.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	50 mm
Išorinis Ø D	19 mm
Užspaudimo ribos	0,5 - 7 mm
skirta ER cangėms	11
Laikiklis	HSK-E 50 trumpa
Laikiklio norma	DIN 69882-6
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69893

Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Įspraustinė