

**KOMET® Unisix® keičiama plokštelė, BK72, Pavadinimas, tipas W29: 34-010****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	236830 34-010
GTIN	4047109059009
Produktų klasė	24T

Aprašymas**Tinka:**

Nr. 236650; 236660; 236685; 236686

Pastaba:**Nurodyti rekomenduojami apdirbimo režimai skirtispecialiai KUB Trigon®.**

Tipas: ST1400

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: WOEX 06T304

Pastūma f plienui < 900 N/mm²: 0,15 mm/aps,**Techninis aprašymas**

Pavadinimas	34-010
Pastūma f plienui < 900 N/mm ²	0,15 mm/aps,
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WOEX 06T304
Kietlydinys	BK72
Tipas	ST1400
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Grėžimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka	300 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	250 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	200 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	160 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	130 m/min	P
Ketus (G)	ribotai tinka	200 m/min	K
drėgnas, maks.	tinka		