

**TNMG 160408, Rūšis: CA6525****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251474 CA6525
GTIN	4960664513192
Produktų klasė	25E

**Aprašymas**

TNMG 160408 CA6525 Kietlydinys: CA6525

Drožlialaužis: MQ

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,3 - 2 mm

Pastūma  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 60 - 220 m/min

**Techninis aprašymas**

Pjovimo sąlygos	retai pertraukiamas
Drožlialaužis	MQ
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	60 - 220 m/min
Pastūma $f$	0,05 - 0,25 mm/aps,
Pjūvio gylis $a_p$	0,3 - 2 mm
Kampo spindulys	0,8 mm
Pagrindinis naudojimas	M
Kietlydinys	CA6525

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	TNMG 160408
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui