



## Sriegiklių ilgintuvas su vidiniu aušinimu, Tipas: 11L



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	338435 11L
GTIN	4067263110460
Produktų klasė	32H

### Aprašymas

#### Modelis:

- Ilga ir ypač ilga konstrukcija.
- Ilgintuvo priekinis galas su užspaudimo įvore. Veržiant rantytą užveržimo veržlę, užspaudimo įvorė tvirtai užspaudžia sriegiklį.
- Sukimo momentas perduodamas per tvirtinimo kvadratą.
- Ilgintuvo kitas galas atitinka DIN, todėl jį galima tvirtinti į sriegiklio greitojo keitimo arba ER užspaudimo įvoves su kvadratu.

Su vidiniu aušinimo priemonės padavimu.

#### Paskirtis:

Sriegiams pjauti neprieinamose vietose, pvz., giliai esančiose įrenginių iškyšose, nuolydžiuose, trukdančiose briaunose, ypač giliai esantiems vidiniams sriegiams arba tiesiai į ketaus sieneles.

#### Pastaba:

Alternatyvus šešiabriaunis spaustuvas, skirtas sriegikliui tvirtinti.

### Techninis aprašymas

kai užspaudžiamas ilgis $L_1$	40 mm
kai kvadratas $K_1$	11 mm
Ilgintuvas $L_2$	90 mm
Sriegio koto $\varnothing d_2$	14 mm
Ilgintuvo $\varnothing D_3$	14 mm
Ilgintuvo $\varnothing D_4$	22 mm
Ilgintuvas $L_3$	330 mm
Ilgintuvas $K_2$	11 mm

kai sriegio nominalusis $\varnothing d_1$ DIN 374/376	M18
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	ilgintuvas