

**Garant**

**Weldon įspraustinė pagal DIN 2080 su aušinimo kanalais, PSC 50 trumpas,  
Užveržimo Ø D1: 14mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	308498 14
GTIN	4067263110637
Produktų klasė	31C

**Aprašymas****Modelis:**

- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
- Apdirbti PSC vidinio kontūro funkciniai paviršiai.

**Paskirtis:**

Tvirtinti įrankius šonine pavalkėlio plokštuma pagal DIN 1835 formą B ir DIN 6535 formą HB.

**Priedai pasirinktinai:**

Aušinimo priemonės vamzdelis Nr. 309885, vidinis raktas Nr. 309893.

**Pastaba:**

Tinkamas pereinamąsias įvoves nuo PSC 63 į PSC 40 arba PSC 50 žr. Nr. 318892.

Tinkamas pereinamąsias įvoves iš SK 40 arba HSK 63 į PSC32, PSC 40 arba PSC 50 galima užsakyti pagal paklausimą.

Tinkamas pereinamąsias įvoves iš SK 50 arba HSK 100 į PSC 63 arba PSC 80 galima užsakyti pagal paklausimą.

Tinkamus ilgintuvus rasite Nr. 318894, Nr. 318895 ir Nr. 318896.

**Techninis aprašymas**

Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	14 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	60 mm

Išorinis Ø D	44 mm
Laikiklis	PSC 50 trumpas
Laikiklio norma	ISO 26623-1
Vidinis aušinimas	taip
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 µm
Pjovimo technika	HPC
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Weldon įspraustinė pagal DIN 2080