



## Litavimo įtaisas, Gamintojo pavadinimas: ICON1MK2



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	082301 ICON1MK2
GTIN	4003008153699
Produktų klasė	04K

### Aprašymas

#### Modelis:

Reguliuojamos temperatūros litavimo stotelės su keraminiu PTC kaitinimo elementu ir iš vidaus šildomu Ersadur litavimo smaigaliu (tikslus temperatūros matavimas). Daugiafunkcė didelio našumo litavimo stotelė, reguliuojama microSD atminties kortele. Išmanus prijungtų įrankių galios valdymas. Intuityvus valdymas vienu prisilietimu ir didelis daugiafunkcis ekranas. Stotelė atitinka ESD reikalavimus. Temperatūros valdymas su dinamiu galios valdymu.

#### Paskirtis:

Visiems litavimo darbams elektronikos ir elektrotechnikos srityse.

### Techninis aprašymas

Svoris be maitinimo laido	3 kg
Ilgis	175 mm
Aukštis	105 mm
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Nominalioji įtampa	230 V
Naudojama galia	80 W
Plotis	150 mm
Maitinimas	Varomas elektra iš maitinimo šaltinio

Litavimo temperatūros ribos	50 - 450 °C
Tinklo dažnis	50 Hz
Produkto rūšis	Litavimo įtaisas