

Garant

**Weldon įspraustinė pagal DIN 2080 su aušinimo kanalais, PSC 50 trumpas,
Užveržimo Ø D1: 20mm**

**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 308498 20 |
| GTIN | 4067263110668 |
| Produktų klasė | 31C |

Aprašymas**Modelis:**

- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- Visi kotai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
- Apdirbti PSC vidinio kontūro funkciniai paviršiai.

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius šonine pavalkėlio plokštuma pagal DIN 1835 formą B ir DIN 6535 formą HB.

Priedai pasirinktinai:

Aušinimo priemonės vamzdelis Nr. 309885, vidinis raktas Nr. 309893.

Pastaba:

Tinkamas pereinamąsias įvoves nuo PSC 63 į PSC 40 arba PSC 50 žr. Nr. 318892.

Tinkamas pereinamąsias įvoves iš SK 40 arba HSK 63 į PSC32, PSC 40 arba PSC 50 galima užsakyti pagal paklausimą.

Tinkamas pereinamąsias įvoves iš SK 50 arba HSK 100 į PSC 63 arba PSC 80 galima užsakyti pagal paklausimą.

Tinkamus ilgintuvus rasite Nr. 318894, Nr. 318895 ir Nr. 318896.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------------|-------|
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 60 mm |
| Išorinis Ø D | 52 mm |

| | |
|--|------------------------------------|
| Užspaudimo $\varnothing D_1$ | 20 mm |
| Laikiklis | PSC 50 trumpas |
| Laikiklio norma | ISO 26623-1 |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 prie 25000 min ⁻¹ |
| Radialinio mušimo tikslumas | $\leq 3 \mu\text{m}$ |
| Pjovimo technika | HPC |
| Pjovimo technika | HSC |
| Produkto rūšis | Weldon įspraustinė pagal DIN 2080 |