

 kurtz ersa

## Litavimo įtaisas, Gamintojo pavadinimas: PICOMK2



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	082301 PICOMK2
GTIN	4003008089288
Produktų klasė	04K

### Aprašymas

#### Modelis:

Reguliuojamos temperatūros litavimo stotelės su keraminiu PTC kaitinimo elementu ir iš vidaus šildomu Ersadur litavimo smaigaliu (tikslus temperatūros matavimas). Paprastas valdymas su i-CON PICO, pradedantiesiems. Universaliam naudojimui. Užima nedaug vietos ir galima patogiai reguliuoti naudojant micro SD kortelę.

#### Paskirtis:

Visiems litavimo darbams elektronikos ir elektrotechnikos srityse.

### Techninis aprašymas

Įkaitimo laikas iki 280 °C	9 s
Tinklo įtampa	240 V
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Maitinimas	Varomas elektra iš maitinimo šaltinio
Ilgis	145 mm
Tinklo dažnis	50 Hz
Lituoklio svoris be maitinimo laido	30 g
Litavimo temperatūros ribos	150 - 450 °C
Aukštis	103 mm

Plotis	80 mm
Naudojama galia	80 W
Produkto rūšis	Litavimo įtaisas