



## Spaustuvas 5-ašiam apdirbimui TeleCentric, Tipas: 125



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	361255 125
GTIN	4250364404495
Produktų klasė	34A

### Aprašymas

#### Modelis:

- Optimaliai tinka naudoti 5 ašių apdirbimo linijose.
- Galimas tiek įprastas užspaudimas, tiek užspaudimas pakopinėmis lūpomis.
- Teleskopinis suklys, matmenys išlieka nepakitę.
- Paprastas centravimo programavimas nekeičiant nulinio taško.
- Detalė lengvai pasiekama iš bet kurios padėties.
- Simetriška konstrukcija = detalė išlieka viduryje ir medžiaga paskirstoma simetriškai.
- Lūpas galima pakeisti tiesiog įstatant ir nenaudojant jokių įrankių per maždaug 10 sekundžių/ lūpų porai.
- Teleskopinis suklys užtikrina pastovią užspaudimo jėgą.
- Standartiškai su tvirtinimo angomis 25H6 M10 nulinio taško fiksavimo sistemai atstumu 200.
- Integruotas skalės žiedas tiksliam centrinės padėties nustatymui.
- Spaudimo jėga 30 kN kai 45 Nm linijinė.

#### Tiekimo sudėtis:

Rankena, Quick-Start vadovas.

#### Priedai pasirinktinai:

Dinamometrinis raktas Nr. 656050 dyd. 120, 6-briaunių atsuktuvų antgaliai Nr. 643330 dyd. 14, keičiamos lūpos Nr. 361258 – 361264, prispaudikliai Nr. 360750 dyd. 125/160, Bazavimo ir fiksavimo rinkinys Nr. 360530, fiksavimo varžtai Nr. 360025 dyd. 25M10 arba 25M10/138. Uždedami kumščeliai Nr. 361258 125 ir 361260 125, kiti specialūs priedai pagal pageidavimą.

## Techninis aprašymas

Plotis B	125 mm
Serija	TeleCentric
Užspaudimo jėga iki maks.	40 kN
Raktų dydžių matmenys	14 mm
maksimalus sukimo momentas	60 Nm
Svoris	35 kg
Ilgis L	398 mm
Korpuso aukštis c	178,9 mm
Užspaudimo ribos S2	106 - 227 mm
Užspaudimo ribos S1	44 - 165 mm
Aukštis h	27,1 mm
Griovelio plotis n H7	20 mm
Modelis	Nulinio taško fiksavimo sistema
Produkto rūšis	Mašininis spaustuvas