



## PocketSense, Maksimali užspaudimo jėga: 70



### Užsakymo data

Užsakymo numeris

358777 70

GTIN

Produktų klasė

34A

### Aprašymas

#### Modelis:

Dinamometras patikimam, belaidžiui užspaudimo jėgos tikrinimui.

#### Privalumai:

- **Užspaudimo jėgos rodmenys rodomi tiesiogiai ekrane ir ant galinių įrenginių.**
- **Dėl budėjimo režimo ir iki šešių mėnesių trunkančio akumulatoriaus veikimo dviem pamainomis taupiai vartojama energija.**
- **Kompaktiška konstrukcija.**
- **Aliuminio lydinio korpusas.**

#### Paskirtis:

Puikiai tinka reguliariai tikrinti spaustuvus. Tinka visiems spaustuvams, kurių minimalus prispaudimo plotis yra 61 mm, o gniuždymo jėgos – nuo 2,5 iki 70 kN.

#### Tiekimo sudėtis:

- **Į komplektą įeina lagaminas saugojimui.**
- **2 × baterijos 1/2 AA (LS14250, 3,6V).**
- **1 × Torx raktas T10.**
- **1 × Quick-Start vadovas.**

#### Pastaba:

Abu dinamometro paviršiai turi būti visiškai prispausti spaustuve. Minimalus žiaunų aukštis apie 38 mm.

### Techninis aprašymas

Aukštis	55 mm
Svoris	0,65 kg
Nominalioji įtampa	3,6 V
Maitinimas	Baterijos
Užveržimo tarpas	61 mm
maksimali patikros jėga	70000 N
Ilgis	92 mm
Plotis	56 mm
Sąsaja	TESA Link Connector TLC
Belaidis naudojimas	HCT mobilioji programėlė
Produkto rūšis	Dinamometras