

**KOMET® Unisix® keičiama plokštelė, BK62, Pavadinimas, tipas W29: 10-010****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	236780 10-010
GTIN	4047109058545
Produktų klasė	24T

Aprašymas**Tinka:**

Nr. 236630; 236635; 236650

Pastaba:**Nurodyti rekomenduojami apdirbimo režimai skirtispecialiai KUB Trigon®.**

Tipas: Ketus (G)

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: WOEX 030204

Pastūma f plienui < 900 N/mm²: 0,08 mm/aps,**Techninis aprašymas**

Pavadinimas	10-010
Pastūma f plienui < 900 N/mm ²	0,08 mm/aps,
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	WOEX 030204
Kietlydinys	BK62
Tipas	Ketus (G)
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Gręžimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Ketus (G)	tinka	200 m/min	K
drėgnas, maks.	tinka		