

HOLEX

HOLEX Pro Steel kūginių gilintuvų rinkinys Nr. 150182 apvalioje dėžutėje 90°, TiAlN, Gilintuvų kiekis: 5



Užsakymo data

Užsakymo numeris	150343 5
GTIN	4067263110514
Produktų klasė	12M

Aprašymas

Modelis:

Kūginių gilintuvų rinkiniai **dėžutėje**. Praktiškas pasirinkimas montavimo darbams.

Visi gilintuvai su 3 pjovimo briaunomis, kurios specialiai užgalastos.

Grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio.

Paskirtis:

Precizinis kūginis gilintuvas užtikrina lygų kūginį gilinimą.

Turinys:

po 1 gilintuvą: Dyd. 6,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Pastaba:

Tuščią dėžutę 6 arba 7 gilintuvams rasite Nr. 150370.

Techninis aprašymas

Gilintuvų kiekis	5
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Serija	Pro Steel
Danga	TiAlN

Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	90 laipsniai
Ašmenys	HSS
gilintuvo pjovimo briaunų skirstymas	nevienodas
Norma	DIN 335 C
Kotas	Trijų užspaudimo plokštumų kotas su h9
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	75 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	70 m/min	N
Plienas <750 N/mm ²	tinka	50 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	40 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	20 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <55 HRC	ribotai tinka	8 m/min	H
INOX <900 N/mm ²	tinka	18 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	15 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	12 m/min	S
Ketus (G)	tinka	20 m/min	K
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		

Priedai

150182 10,4

HOLEX Pro Steel Precizinis kūginis gilintuvas su kintamu žingsniu90° Išorinis Ø Dc 10,4 mm

HOLEX Pro Steel Precizinis kūginis gilintuvas su kintamu žingsniu90° Išorinis Ø Dc 12,4 mm

150182 12,4

HOLEX Pro Steel Precizinis kūginis gilintuvas su kintamu žingsniu90° Išorinis Ø Dc 16,5 mm

150182 16,5

HOLEX Pro Steel Precizinis kūginis gilintuvas su kintamu žingsniu90° Išorinis Ø Dc 20,5 mm

150182 20,5

HOLEX Pro Steel Precizinis kūginis gilintuvas su kintamu žingsniu90° Išorinis Ø Dc 6,3 mm

150182 6,3