

**HOLEX****HOLEX Pro Steel kūginių gilintuvų su 3 apdirbimo briaunomis rinkinys Nr. 150184 apvalioje dėžutėje 90°, TiAlN, Gilintuvų kiekis: 5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

150345 5

GTIN

4067263110521

Produktų klasė

12M

**Aprašymas****Modelis:**Kūginių gilintuvų rinkiniai **dėžutėje**. Praktiškas pasirinkimas montavimo darbams.**Visi gilintuvai su 3 pjovimo briaunomis**, kurios specialiai užgalastos.

Grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio.

**Paskirtis:**

Precizinis kūginis gilintuvas užtikrina lygų kūginį gilinimą.

**Turinys:**

po 1 gilintuvą: Dyd. 6,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

**Pastaba:**

Tuščią dėžutę 6 arba 7 gilintuvams rasite Nr. 150370.

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunų skaičius Z

3

Gilintuvų kiekis

5

Serija

Pro Steel

Danga

TiAlN

Kūginio gilintuvo viršūnės kampas	90 laipsniai
Ašmenys	HSS
gilintuvo pjovimo briaunų skirstymas	nevienodas
Norma	DIN 335 C
Kotas	Trijų užspaudimo plokštumų kotas su h9
Spalvinis žymėjimas	žalia
Produkto rūšis	Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	75 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	70 m/min	N
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	50 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	40 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	20 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	P
Plienas <55 HRC	ribotai tinka	8 m/min	H
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	18 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	12 m/min	S
Ketus (G)	tinka	20 m/min	K
CuZn	tinka	20 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		

### Priedai

HOLEX Pro Steel precizinis kūginis gilintuvas su 3 tvirtinimo plokštumomis 90° Išorinis Ø Dc 20,5 mm	150184 20,5
HOLEX Pro Steel precizinis kūginis gilintuvas su 3 tvirtinimo plokštumomis 90° Išorinis Ø Dc 12,4 mm	150184 12,4
HOLEX Pro Steel precizinis kūginis gilintuvas su 3 tvirtinimo plokštumomis 90° Išorinis Ø Dc 16,5 mm	150184 16,5
HOLEX Pro Steel precizinis kūginis gilintuvas su 3 tvirtinimo plokštumomis 90° Išorinis Ø Dc 6,3 mm	150184 6,3
HOLEX Pro Steel precizinis kūginis gilintuvas su 3 tvirtinimo plokštumomis 90° Išorinis Ø Dc 10,4 mm	150184 10,4