

**Garant****Laikiklis, SK 50, ABS® Ø d: 63mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 238440 63     |
| GTIN             | 4067263110965 |
| Produktų klasė   | 29W           |

**Aprašymas****Tiekimo sudėtis:****Parduodama kartu su sandarinimo disku ir perstatymo rinkiniu formai AD.****Pastaba:**

Daugiau įspraustinių su ABS® jungtimi reikia teirautis.

**Techninis aprašymas**

|                                          |                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| Iškyšos ilgis A                          | 60 mm                             |
| Danties ilgis L <sub>1</sub>             | 29 mm                             |
| ABS® Ø d                                 | 80 mm                             |
| Laikiklis                                | SK 50                             |
| Kotas                                    | ABS                               |
| Laikiklio norma                          | DIN 69871                         |
| Forma                                    | ADB                               |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 6,3, kai 8000 min <sup>-1</sup> |
| Vidinis aušinimas                        | taip                              |
| Produkto rūšis                           | ABS griebtuvas                    |

