

**Mahr****Indukcinis linijinio matuoklio liestukas, Tipas: P2004M****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 434760 P2004M |
| GTIN             | 4059192055042 |
| Produktų klasė   | 43A           |

**Aprašymas****Modelis:**

Indukcinis linijinis matavimo liestukas, tinkamas Mahr arba Tesa pusiniams tilteliams. Labai tvirtas, su rutuliniais guoliais ir geležies – nikelio lydinio ekranu, apsaugančiu nuo elektromagnetinio poveikio. Labai aukštas linijškumas visame matavimo diapazone. Gaubtas radialiniam laido iškišimui. Pridedamas antgalis leidžia laidą tvirtinti kampu.

**Funkcija:**

IP64: Yra apsauga nuo vandens pusrų iš visų pusių ir dulkių (nelaidus dulkiams), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

**Paskirtis:**

Naudojamas universaliai visiems tiksliams matavimams, ypač tinka gamybos cechuose ir dirbtuvėse.

**Tiekimo sudėtis:**

Su naudojimo instrukcija, prijungimo laidu (2,5 m).

**Priedai pasirinktinai:**

Spyruoklės matavimo jėgos reguliavimui, laido ilgintuvas.

**Techninis aprašymas**

|  |                   |
|--|-------------------|
| Nukrypimas nuo linijos, kai $\pm 0,5$ mm   | 0,4 $\mu$ m       |
| Matavimo jėga nuliniame elektriniame taške | 0,75 $\pm$ 0,15 N |
| Nukrypimas nuo linijos, kai $\pm 1,0$ mm   | 1,5 $\mu$ m       |
| IP apsaugos klasė                          | IP 64             |
| Gamintojo pavadinimas                      | P 2004M           |
| Matavimo ribos (diapazonas)                | $\pm 2$ mm        |
| Atsikartojimas                             | 0,1 $\mu$ m       |

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Suderinamumas  | Mahr                    |
| Kalibravimas   | Kainos reikia teirautis |
| Produkto rūšis | Antgaliai               |

### Priedai

|  |           |
|--|-----------|
| Lenktas indikatoriaus laikiklis45° Jungiamasis ilgis 25 mm | 434917 25 |
| Lenktas indikatoriaus laikiklis60° Jungiamasis ilgis 25 mm | 434918 25 |
| Lenktas indikatoriaus laikiklis60° Jungiamasis ilgis 50 mm | 434918 50 |
| Lenktas indikatoriaus laikiklis45° Jungiamasis ilgis 50 mm | 434917 50 |