

Garant**Karštojo užspaudimo patronas Forma AD su aušinimo kanalu, BT 30, trumpas, Užspaudimo Ø D1: 6mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 303406 6 |
| GTIN | 4067263110217 |
| Produktų klasė | 31A |

Aprašymas**Modelis:**

- Galima reguliuoti pjovimo įrankio darbinio ilgį, reguliuojamas ilgis 10 mm (nuo Ø 6).
- dydis 3 -5 skirtas HM įrankių tvirtinimui, nuo dydžio 6 – HSS ir HM.

Paskirtis:

Įrankių, kurių cilindrinio koto tolerancija h6, tvirtinimui.

Standartas:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760–308806, karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai nr. 302410–302417, karštojo užspaudimo prietaisai 354210–354400.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Išorinis Ø D | 27 mm |
| Užspaudimo Ø D ₁ | 6 mm |
| Ø D ₂ | 21 mm |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 80 mm |
| Laikiklis | BT 30, trumpas |
| Laikiklio norma | ISO 7388-2 |
| Laikiklio norma | JIS B6339 |

| | |
|--|------------------------------------|
| Forma | AD |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min ⁻¹ |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 μm |
| Pjovimo technika | HSC |
| Pjovimo technika | HPC |
| Produkto rūšis | Karštojo užspaudimo griebtuvas |

Priedai

| | |
|---|-------------|
| Užtraukimo varžtassandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 30 | 308610 30 |
| Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 30 | 308760 30 |
| Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 30 | 308765 30 |
| Karštojo užspaudimo modulis Tipas SU1 | 354210 SU1 |
| Aušinimo modulis Tipas CU1 | 354215 CU1 |
| Atraminė įvorėskirta SK SK kūginiam kotui 30 | 354225 30 |
| Aušinimo adapteris, trumpas 4,5° Kai užspaudimo Ø 6-9 mm | 354235 6-9 |
| Aušinimo adapteris, ilgas 4,5° Kai užspaudimo Ø 6-9 mm | 354236 6-9 |
| Ekranuojančioji poveržlė ritei SU1 Kai užspaudimo Ø 6-12 mm | 354240 6-12 |
| Apatinė spintelė | 354290 |