

Garant**Karštojo užspaudimo patronas Forma AD su aušinimo kanalu, BT 30, trumpas, Užspaudimo Ø D1: 20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	303406 20
GTIN	4067263110262
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

- Galima reguliuoti pjovimo įrankio darbinio ilgį, reguliuojamas ilgis 10 mm (nuo Ø 6).
- dydis 3 -5 skirtas HM įrankių tvirtinimui, nuo dydžio 6 – HSS ir HM.

Paskirtis:

Įrankių, kurių cilindrinio koto tolerancija h6, tvirtinimui.

Standartas:

Panašus į E-DIN 69882-8, forma G.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760–308806, karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai nr. 302410–302417, karštojo užspaudimo prietaisai 354210–354400.

Techninis aprašymas

Išorinis Ø D	42 mm
Užspaudimo Ø D ₁	20 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	90 mm
Ø D ₂	33 mm
Laikiklis	BT 30, trumpas
Laikiklio norma	ISO 7388-2
Laikiklio norma	JIS B6339

Forma	AD
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Pjovimo technika	HSC
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo griebtuvas

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/303406-20>