

**Garant****Karštojo užspaudimo patronas Forma AD su aušinimo kanalu, BT 30, trumpas, Užspaudimo Ø D1: 8mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	303406 8
GTIN	4067263110224
Produktų klasė	31A

**Aprašymas****Modelis:**

- Galima reguliuoti pjovimo įrankio darbinio ilgį, reguliuojamas ilgis 10 mm (nuo Ø 6).
- dydis 3 -5 skirtas HM įrankių tvirtinimui, nuo dydžio 6 – HSS ir HM.

**Paskirtis:**

Įrankių, kurių cilindrinio koto tolerancija h6, tvirtinimui.

**Standartas:**

**Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.**

**Priedai pasirinktinai:**

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760–308806, karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai nr. 302410–302417, karštojo užspaudimo prietaisai 354210–354400.

**Techninis aprašymas**

Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	80 mm
Išorinis Ø D	27 mm
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Laikiklis	BT 30, trumpas
Laikiklio norma	ISO 7388-2
Laikiklio norma	JIS B6339

Forma	AD
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Pjovimo technika	HSC
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo griebtuvas

## Priedai

Užtraukimo varžtassandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 30	308610 30
Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 30	308760 30
Užtraukimo važtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 30	308765 30
Karštojo užspaudimo modulis Tipas SU1	354210 SU1
Aušinimo modulis Tipas CU1	354215 CU1
Atraminė įvorėskirta SK SK kūginiam kotui 30	354225 30
Aušinimo adapteris, trumpas 4,5° Kai užspaudimo Ø 6-9 mm	354235 6-9
Aušinimo adapteris, ilgas 4,5° Kai užspaudimo Ø 6-9 mm	354236 6-9
Ekranuojančioji poveržlė ritei SU1 Kai užspaudimo Ø 6-12 mm	354240 6-12
Apatinė spintelė	354290